



POLLUX

Maximální komfort pro Váš domov

HLAVNÍ ÚDAJE



ROLLING

Příjemné střídání relaxace a uvolnění svalů – výborně se hodí i pro závěrečnou masáž, pro uvolnění a regeneraci svalů



KNEADING

Kůže a svaly jsou buď sevřené a hnětené mezi palcem a ukazováčkem nebo oběma rukama. Tato masážní technika se používá zejména ke zmírnění napětí.



AIR COMPRESSION

Navíjejší se a vzdalující se airbagy mají pumpovací pohyb, který vytváří přirozené svalové reflexy. To je zvláště výhodné v oblasti lýtek a nohou.



CARBON HEATING

Hluboce pronikající uhlíkové infračervené teplo, cévy se rozšiřují, zvyšuje se průtok krve a snižuje se svalový tonus. Kromě toho má velmi příznivý účinek na nervové buňky, které jsou zodpovědné za hlášení bolesti do mozku



KNEAD & TAP (DUAL ACTION)

Techniky hnětení a klepání jsou kombinovány tak, aby uvolňovaly napětí a zároveň stimulovaly krevní oběh.



TAPPING

Krátké poklepávací pohyby se provádějí hranou ruky, dlaní nebo pěstí. To podporuje krevní oběh v kůži a změkčuje napjaté svaly. Pokud se poklep provádí ve výšce plic, může to zlepšit uvolňování hlenu v plicích.



SOLE ROLLER

Masáž nohou stimuluje nervová zakončení a některé orgány těla, čímž dochází k uvolnění svalů.



L-SHAPE

Můžete očekávat hlubokou masáž celého těla od šije až po hýždě.



S-SHAPE

S tímto automatickým programem pracují masážní hlavice velmi blízko vašeho těla, masírují celá záda až k hýždím. Mechanika S-shaped je zkonstruována podle přirozené anatomie páteře.



ZERO SPACE

Pro polohu vleže se masážní křeslo pohybuje dopředu, a proto vyžaduje velmi malou vzdálenost od stěny za ním. Úspora místa a pohodlné!



ZERO GRAVITY

Stavíte se do pozice astronauta – ten „beztížný pocit“.



2D MASSAGE

Inteligentní 2D masážní mechanismus umožňuje masážnímu křeslu změřit vaše záda a určit přesnější polohu částí páteře.



AUTOMATIC

Speciálně vyvinuté automatické programy pro celé tělo, které nabízejí širokou škálu různých masážních technik. Kromě toho můžete také zapnout funkci topení, pokud chcete.



BACK AREA

Individuální použitelný na masážní plochu jakékoli velikosti



ADJUSTABLE FOOTREST

Opěrka nohou se dá prodloužit, takto se přizpůsobí různým tělesným velikostem.



ADJUSTABLE PILLOW

V případě potřeby lze umístit dvojité polštář pro snížení intenzity masáže krku a ramen.



RECLINE POSITION

Nastavitelnost zádové a nožní opěrky přispívá k osobní pohodě polohy těla.



ADJUST SHOULDER

Masážní hlavice lze posunout nahoru nebo dolů do vhodné polohy v oblasti ramen.



AIR INTENSITY

Nastavitelná intenzita airbagové masáže.



AIR AREA

Celotělová airbagová masáž. Různé oblasti jsou individuálně volitelné.



SHIATSU

Shiatsu (tisk prstů) je forma tělesné terapie pocházející z Japonska. Masážní technika se skládá z měkkých, rytmických, dalekosáhlých strečinků a rotací. Cílem Shiatsu je simulovat jednotlivé části těla a mobilizovat svaly.



SPOT

Masážní hlavice mohou masírovat konkrétní místo.



SPEED

Rychlost masáže je nastavitelná.



WIDTH

Vzdálenost mezi oběma masážními hlavicemi lze nastavit (úzká, střední a široká).



MUSIC

Další relaxace a zábava s funkcí hudby.



BLUETOOTH

Bezdrátové připojení k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu zajišťuje snadný hudební zážitek.



ACUPRESSURE POINTS

Masírují se klíčové akupresurní body.



REFLEXOLOGY

Reflexní terapie regeneruje svaly chodidel a působí harmonizačně na téměř všechny orgány v těle.



HUMAN HANDS FEELING

Speciálně navržené masážní hlavice napodobují pohyb ruky profesionálního maséra. Maximální napínací prostor je 6,5 cm a maximální úhel natažení je 41 stupňů, takže mechanické ruce mohou účinně masírovat krční obratle, hrudní obratle a bederní obratle.



QUICK START

Jedním dotykem vám tlačítka rychlého startu na loketní opěrce umožní ovládat nejdůležitější funkce.



USB-CHARGER

Zatímco budete odpočívat, integrovaný USB port může napájet například váš telefon.



CARBON LEG HEAT

Hluboce působící uhlíkové infračervené teplo je ideální pro ty, kteří trpí poruchami krevního oběhu nebo svalovým napětím. Teplo rozšiřuje cévy a stimuluje krevní oběh. Současně se uvolňuje svalový tonus, což má za následek hluboké uvolnění.




ZAŽIJTE NEJLEPŠÍ RELAX S MASÁŽNÍM KŘESLÍM POLLUX - ÚSPORY MÍSTA A KOMPAKTNÍ!

Nenechte si ujít jedinečný masážní zážitek z masážního křesla Pollux. Prostorově úsporný s kompaktním designem a zároveň nabízející obrovskou škálu různých funkcí, které synchronizují vaše tělo a mysl. Dopřejte si výběr ze 6 automatických masážních programů nebo si vyberte různé masážní techniky pro individuální masáž podle svých potřeb. Díky vysoce kvalitním materiálům s dlouhou životností se masážní křeslo osvědčuje jako stálý a stylový společník. Využijte jeho karbonové bederní teplo, které působí proti napjatým svalům.

Užijte si techniku astronautů a ponořte se do naprosté úlevy pro svá záda s funkcí Zero-G. Cítíte se ve stavu beztlíže a získáte jedinečnou příležitost uniknout ze svého každodenního života. Speciálně vyvinuté masážní hlavice napodobují pocit profesionální ruční masáže.

Jak příjemné by bylo přivítat svého osobního maséra, kdykoli budete chtít ve svém útulném domově?





BRAINTRONICS®

Lidský mozek je složitý orgán složený z nespočtu nervových buněk, nazývaných také neurony, které neustále produkují drobné elektrické impulsy. Každá myšlenka, každý zvuk a každý dojem je přenášen prostřednictvím těchto malých elektrických impulsů: je to takřka jazyk mozku. Součet všech těchto impulsů lze graficky znázornit ve formě vlny. A tato vlna je to, čemu říkáme mozková vlna.

Pomocí kombinace audio stimulace braintronics®, řízené meditace a uklidňující masáže můžete stimulací mozkových vln dosáhnout různých stavů relaxace v mozku. Nezáleží na tom, zda chcete dlouhodobě zlepšit svou koncentraci, relaxovat nebo se nechat hýčkat - s masážním křeslem z řady Casada je možné vše.





TECHNICAL DATA

Rozměr v sedu	149,6 x 73,5 x 115,3 cm
Rozměr v lehu	175,6 x 73,5 x 84,2 cm
Velikost sedáku	44 cm
Šíře ramen	50 cm
Hmotnost	78 kg
Napětí	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon 95 W	
Jmenovitý čas	20minut
braintronics®	21 minut
Certifikáty	CE EAC 

AVAILABLE COLORS

